


LCMF 13

	a	a±	l
0313	3,00	±0,05	12,6
0413	4,00	±0,05	12,6



i	ISO	Material	P	M	K	N	S	H	?	Drop	r _ε	f _{min}	f _{max}	a _{p min}	a _{p max}	κ°
	LCMF 031304-CM	T8330	■	▣	■				●	+++	0,4	0,05	0,30	-	-	-
	LCMF 031304-CM-04*	T8330	■	▣	■				●	+++	0,4	0,05	0,30	-	-	-
	LCMF 041304-CM	T8330	■	▣	■				●	+++	0,4	0,05	0,30	-	-	-
	LCMF 031302-F	T8330	■	▣	■				●	+++	0,2	0,05	0,20	0,3	3,0	-
	LCMF 031302-F-04*	T8330	■	▣	■				●	+++	0,2	0,05	0,20	0,3	2,0	-
	LCMF 031304-F	T8330	■	▣	■				●	+++	0,4	0,05	0,25	0,3	3,0	-
	LCMF 031304-F-04*	T8330	■	▣	■				●	+++	0,4	0,05	0,20	0,3	2,0	-
	LCMF 041304-F	T9325	■	▣	▣				●	+++	0,4	0,05	0,25	0,5	3,0	-
		T8330	■	▣	■				●	+++	0,4	0,05	0,25	0,5	3,0	-
	LCMF 0313MO-MP	T8330	■	▣	■				●	+++	1,5	0,05	0,30	0,5	1,5	-
	LCMF 0313MO-MP-04*	T8330	■	▣	■				●	+++	1,5	0,05	0,30	0,5	1,5	-
	LCMF 0413MO-MP	T8330	■	▣	■				●	+++	2,0	0,05	0,35	0,5	2,0	-

* Destička je určena pro držáky A16Q-GGERILO313-04, A20R-GGFRILO313-04

* Пластина для внутренней обработки державки A16Q-GGERILO313-04, A20R-GGFRILO313-04

* Płytko do noży A16Q-GGERILO313-04, A20R-GGFRILO313-04

* Doštička pre držiak A16Q-GGERILO313, A20R-GGFRILO313-04